



## ÜBEREINSTIMMUNG

## ADVANTAGES

- Storage of flammables •

## SONDERN AUCH...

- Locking system
- Holes for the connection to the ventilation



## TECHNISCHE DATEN

Referenz  
Anzahl der Türen

**S804+Li**  
**2**

Codenummer

**94032080**

## OPTIONS

- Regal für Serie 3 (Réf : G04)
- (Réf : EX100LI)
- (Réf : PRISELI)
- (Réf : PRISELICC)
- (Réf : E04Li)
- (Réf : PEXTBALI50)
- Interner Kabelkanal an der Oberseite (Réf : PINTOLI)
- (Réf : PRISELIF)
- (Réf : PRISELICH)
- Rack mit 7 Steckdosen Typ G (Großbritannien) (Réf : PRISELIUK)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
S804+Li	895 x 1000 x 450	745 x 950 x 400	0		0	0	75.00