

3035E



Sicherheitsschrank Typ 30 - EN 14470-1 - Hoch 2 Türen

ÜBEREINSTIMMUNG

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables

SONDERN AUCH...

- Thermo-expanding seals of the doors
- Holes for the connection to the ventilation
- Normalized labelling provided with the equipment
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Geeignet für den Transport mit Hubwagen
- Tested and approved according to FM 6050



TECHNISCHE DATEN

Referenz	3035E	Versandabmessungen HxBxT (mm)	2200 x 1200 x 800
Übereinstimmung	EN 14470-1, FM 6050	Belüftung	zuluftöffnung und abluftöffnung auf dem dach
Baustoffe der Sicherheitsschränke	Melamine	Durchmesser der Öffnungen (mm)	100
Türfarbe	hellgrau RAL 7035	Anzahl der Abteile / Fächer	1
Anzahl der Türen	2	Auffangwanne	1
Art der Türen	flügeltüren	Auffangwanne aus PVC	option
Scharniere	rechts und links	Gitterrost	option
Verriegelung der Türen	selbstschließend	Codenummer	94036000

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

OPTIONS

- Auffangwanne für Sicherheitsschränke Typ 30, 60 und 90 2 Türen (Réf : B235)
- Gitterrost für Sicherheitsschränke Typ 30, 60 und 90 2 Türen (Réf : C235)
- Regal für Sicherheitsschränke Typ 30, 60 und 90 2 Türen (Réf : E35)
- Auffangwanne aus PVC für Sicherheitsschränke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : SB148)
- Regal aus PVC für Sicherheitsschränke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : SE148)
- Schublade für Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke EN 14470-1 2 Türen (Réf : T235)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
3035E	1980 x 1115 x 550	1580 x 1050 x 420	250	1	3	50	210.00