

7635BG



# Sicherheitsschranke Typ 30 - EN 14470-2 für Gasflaschen - 2 Türen

## ÜBEREINSTIMMUNG

EN 14470-2, EN 1363-1

## ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- EN 14470-2 and EN 1363-1 compliant

## SONDERN AUCH...

- Tested and approved Type 30 according to EN 14470-2 and EN 1363-1
- Normalized labelling provided with the equipment
- Geeignet für den Transport mit Hubwagen
- Double wall construction
- Locking system
- Thermo-expanding seals of the doors
- Holes for the connection to the ventilation
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Feuerwiderstand von 30 Minuten
- Tested and approved by a independent European laboratory



## TECHNISCHE DATEN

|                                   |   |                                |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Referenz                          | <b>7635BG</b>   | Scharniere                     | <b>rechts</b>                           |
| Übereinstimmung                   | <b>EN 14470-2, EN 1363-1</b>                              | Verriegelung der Türen         | <b>handbetätigt</b>                     |
| Baustoffe der Sicherheitsschranke | <b>Melamine</b>   | Belüftung                      | <b>lüftungsöffnungen oben und unten</b> |
| Türfarbe                          | <b>Hellgrauer Rahmen RAL 7035 mit gelben Plattenfelde</b> | Durchmesser der Öffnungen (mm) | <b>100</b>                              |
| Anzahl der Türen                  | <b>1</b>  | Codenummer                     | <b>94032080</b>                         |
| Art der Türen                     | <b>flügeltüren</b>  |                                |   |

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Horizontal Schiene für Sicherheitsschrank 7635BG (Réf : RH5BG)
- Verbindungsklemmen (Réf : RABG)

## OPTIONS

- Regal für Gasflaschen B2, B5, B10, B11, B15 oder B20 (Réf : EG1)

| Referenz | Äußere Abmessungen HxBxT (mm) | Innere Abmessungen HxBxT (mm) | Lagerkapazität (L) | Auffangwanne | Regale | Tragfähigkeit | Gewicht (Kg) |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|--------|---------------|--------------|
| 7635BG   | 2055 x 1200 x 665             | 1753 x 1048 x 458             | 4                  |              | 0      | 0             | 447.00       |