

3035PVE



Sicherheitsschrank Typ 30 - EN 14470-1 - Hoch 2 Glastüren

ÜBEREINSTIMMUNG

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables

SONDERN AUCH...

- Thermo-expanding seals of the doors
- Holes for the connection to the ventilation
- Normalized labelling provided with the equipment
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Geeignet für den Transport mit Hubwagen
- Tested and approved according to FM 6050
- Glass doors for an immediate view of the products



TECHNISCHE DATEN

Referenz	3035PVE	Verriegelung der Türen	selbstschließend
Übereinstimmung	EN 14470-1, FM 6050	Versandabmessungen HxBxT (mm)	1400 x 1200 x 800
Baustoffe der Sicherheitsschränke	Melamine	Belüftung	zuluftöffnung und abluftöffnung auf dem dach
Türfarbe	hellgrau RAL 7035	Durchmesser der Öffnungen (mm)	100
Anzahl der Türen	1	Anzahl der Abteile / Fächer	1
Art der Türen	flügeltüren	Auffangwanne	1
Scharniere	rechts und links	Codenummer	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische Dämpfe (Réf : CDF-A)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

OPTIONS

- Auffangwanne für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 2 Türen (Réf : B235)
- Gitterrost für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 2 Türen (Réf : C235)
- Regal für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 2 Türen (Réf : E35)
- Auffangwanne aus PVC für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : SB148)
- Regal aus PVC für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : SE148)
- Schublade für Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke EN 14470-1 2 Türen (Réf : T235)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
3035PVE	1980 x 1115 x 550	1581 x 1001 x 419	250	1	3	50	255.00