

E235-900



Regal für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 2 Türen Breite 900

ÜBEREINSTIMMUNG

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics



TECHNISCHE DATEN

Referenz **E235-900** Codenummer **94032080**
Versandabmessungen HxBxT (mm) **1000 x 500 x 500**

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
E235-900	30 x 765 x 410		0		0	40	6.00