

795+900



Sicherheitsschrank Typ 90 - EN 14470-1 - Hoch 2 Türen Breite 900 mm

ÜBEREINSTIMMUNG

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- 105-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables

SONDERN AUCH...

- Thermo-expanding seals of the doors
- Locking system
- Holes for the connection to the ventilation
- Normalized labelling provided with the equipment
- Fixation for earthing
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute
- Tested and approved according to FM 6050
- Tested and approved with ISO 834 fire heating curve by an European laboratory



TECHNISCHE DATEN

Referenz	795+900	Verriegelung der Türen	selbstschließend
Übereinstimmung	EN 14470-1, EN 1363-1	Versandabmessungen HxBxT (mm)	2150 x 1200 x 800
Baustoffe der Sicherheitsschränke	Stahl 12/10	Belüftung	zuluftöffnung und abluftöffnung auf dem dach
Türfarbe	weiß RAL 9010	Durchmesser der Öffnungen (mm)	100
Anzahl der Türen	2	Anzahl der Abteile / Fächer	1
Art der Türen	flügeltüren	Codenummer	94032080
Scharniere	rechts und links		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlusse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

OPTIONS

- Auffangwanne für Sicherheitsschranke Typ 60 und 90 2 Türen Breite 900 mm (Réf : B235-900)
- Gitterrost für Sicherheitsschranke Typ 60 und 90 2 Türen Breite 900 (Réf : C235-900)
- Regal für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 2 Türen Breite 900 (Réf : E235-900)
- Schublade für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 2 Türen Breite 900 mm (Réf : T235-900)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
795+900	1950 x 905 x 620	1620 x 765 x 410	200		0	0	420.00