

798+E



Sicherheitsschrank Typ 90 - EN 14470-1 - Theke 1 Tür

ÜBEREINSTIMMUNG

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- 105-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables

SONDERN AUCH...

- Thermo-expanding seals of the doors
- Locking system
- Holes for the connection to the ventilation
- Normalized labelling provided with the equipment
- Fixation for earthing
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute
- Tested and approved according to FM 6050
- Tested and approved with ISO 834 fire heating curve by an European laboratory
- Adjustable shelves in height



TECHNISCHE DATEN

Referenz	798+E	Verriegelung der Türen	selbstschließend
Übereinstimmung	EN 14470-1, EN 1363-1	Versandabmessungen HxBxT (mm)	1300 x 1200 x 800
Baustoffe der Sicherheitsschränke	Stahl 12/10	Belüftung	zuluftöffnung und abluftöffnung an der Rückseite
Türfarbe	weiß RAL 9010	Durchmesser der Öffnungen (mm)	100
Anzahl der Türen	1	Anzahl der Abteile / Fächer	1
Art der Türen	flügeltüren	Auffangwanne	1
Scharniere	rechts	Codenummer	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

OPTIONS

- Auffangwanne für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : B148)
- Gitterrost für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : C148)
- Regal für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : E48)
- Auffangwanne aus PVC für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : SB148)
- Regal aus PVC für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : SE148)
- Schublade für Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke EN 14470-1 1 Tür (Réf : T148)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
798+E	1100 x 635 x 670	820 x 490 x 410	65	1	2	30	182.00