

793+E



Sicherheitsschrank Typ 90 - EN 14470-1 - Theke 2 Türen

ÜBEREINSTIMMUNG

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- 105-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables

SONDERN AUCH...

- Adjustable shelves in height
- Locking system
- Adjustable shelves in height
- Holes for the connection to the ventilation
- Thermo-expanding seals of the doors
- Fixation for earthing
- Normalized labelling provided with the equipment
- Fixation for earthing
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute
- Tested and approved by a independent European laboratory
- Tested and approved according to FM 6050
- Normalized labelling provided with the equipment



TECHNISCHE DATEN

Referenz
Übereinstimmung
Baustoffe der Sicherheitsschränke

793+E
EN 14470-1, EN 1363-1
Stahl 12/10

Verriegelung der Türen
Versandabmessungen HxBxT (mm)
Belüftung

selbstschließend
1300 x 1200 x 800
zuluftöffnung und abluftöffnung an der Rückseite
100
1
1
94032080

Türfarbe
Anzahl der Türen
Art der Türen
Scharniere

weiß RAL 9010
2
flügeltüren
rechts und links

Durchmesser der Öffnungen (mm)
Anzahl der Abteile / Fächer
Auffangwanne
Codenummer

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische Dämpfe (Réf : CDF-A)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

OPTIONS

- Auffangwanne für Sicherheitsschränke Typ 30, 60 und 90 2 Türen (Réf : B235)
- Gitterrost für Sicherheitsschränke Typ 30, 60 und 90 2 Türen (Réf : C235)
- Regal für Sicherheitsschränke Typ 30, 60 und 90 2 Türen (Réf : E35)
- Auffangwanne aus PVC für Sicherheitsschränke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : SB148)
- Regal aus PVC für Sicherheitsschränke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : SE148)
- Schublade für Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke EN 14470-1 2 Türen (Réf : T235)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
793+E	1100 x 1137 x 670	820 x 1000 x 410	115	1	2	50	297.00