

Sicherheitsschrank Hoch 2 Glastüren Typ 30 - EN 14470-1 mit Filtration

ÜBEREINSTIMMUNG

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables

SONDERN AUCH...

- Active coal filters adsorption capacity and filtration system certified NF X 15-211
- Available in 2 models : glass doors or full doors
- Front control window to see immediately the filter
- Active coal filter tested to the standard NF X 15-211
- Easy replacement of the active coal filter
- Easy and aesthetic installation
- Normalized labelling provided with the equipment
- Geeignet für den Transport mit Hubwagen
- No modification of building's structure required
- Lighting control allowing to survey the proper working of the fan
- Tested and approved according to FM 6050
- Fan in compliance with CE specifications



TECHNISCHE DATEN

Referenz	AFV35	Belüftung	zuluftöffnung und abluftöffnung auf dem dach
Übereinstimmung	EN 14470-1, FM 6050	Durchmesser der Öffnungen (mm)	100
Baustoffe der Sicherheitsschränke	Melamine	Anzahl der Abteile / Fächer	2
Türfarbe	hellgrau RAL 7035	Auffangwanne	2
Anzahl der Türen	2	Elektrische Spannung (volts)	220-240
Art der Türen	flügeltüren	Durchflussstrom (m3/h)	86
Scharniere	rechts und links	Zeitgeber	Ja
Verriegelung der Türen	selbstschließend	Probenahme	Ja
Versandabmessungen HxBxT (mm)	2410 x 1200 x 800	Codenummer	94036000

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Aktivkohlefilter für Ammoniak Dämpfe - for filtration box H50C (or old cabinets range 12 before 2002) (Réf : AMM50)
- Aktivkohlefilter für organische und korrosive Dämpfe - for filtration box H50C (or old cabinets range 12.X before 2002) (Réf : CORG51)
- Aktivkohlefilter für Formaldehyd Dämpfe - for filtration box H50C (or old cabinets range 12.X before 2002) (Réf : FOR50)
- Aktivkohlefilter für organische Dämpfe - for filtration box H50C (or old cabinets range 12.X before 2002) (Réf : ORG50)

OPTIONS

- Auffangwanne für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : B148)
- Gitterrost für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : C148)
- Regal für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : E48)
- Auffangwanne aus PVC für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : SB148)
- Regal aus PVC für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : SE148)
- Schublade für Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke EN 14470-1 1 Tür (Réf : T148)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Gewicht (Kg)
AFV35	2210 x 1115 x 550	(2x) 1581 x 490 x 419	247.00