

H153G+



Ductless fume hood 1500 mm - 3 Modules - large opening

ÜBEREINSTIMMUNG


NF X 15-211 Classe 2

ADVANTAGES

- CE certified
- NF X 15-211 compliant
- Storage of flammables, corrosives and toxics

SONDERN AUCH...

- Low acoustic level
- Front control window to see immediately the filter
- Easy replacement of the active coal filter
- NF X 15-211 compliant
- Delivered ready to use
- Delivered ready to use
- Holes for the cables and fluid going through
- Glass side walls
- Ergonomic hand traps or trapezoidal opening
- Lighting control allowing to survey the proper working of the fan



TECHNISCHE DATEN

Referenz	H153G+	Zeitähler	Ja
Übereinstimmung	NF X 15-211 Classe 2	Probenahme	Ja
Einströmgeschwindigkeit (m/s)	0,5	Transparente Rückwand	Ja
Elektrische Spannung (volts)	220-240	Arbeitsplan aus Melamin	Option
Durchflussstrom (m ³ /h)	170	Anschlusswert (W)	27
Öffnungen für Leitungsdurchführung	4	Geräuschpegel des Ventilators	57,00
Anemometer	Ja	Codenummer	84146000
Leitfaden der ausgewählten Produkte	Ja		

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Aktivkohlefilter für Ammoniak Dämpfe - for old fume hoods type 200, 201, 210 and 211 (Réf : AMM200)
- Kit für den Einsatz ohne Filter - for old fume hoods type 200, 201, 210 and 211 (Réf : CAR200)
- Aktivkohlefilter für organische und korrosive Dämpfe - for old fume hoods type 200, 201, 210 and 211 (Réf : CORG201)
- Aktivkohlefilter für Formaldehyd Dämpfe - for old fume hoods type 200, 201, 210 and 211 (Réf : FOR200)
- HEPA Filter für frühere Modelle H201 - H211 (Réf : HEP200)
- Aktivkohlefilter für organische Dämpfe - for old fume hoods type 200, 201, 210 and 211 (Réf : ORG200)
- Support für HEPA filter - für frühere Modelle H201 - H211 (Réf : SH200)
- Auffangwanne + melamine Arbeitsplan für H15 (Réf : BB15)
- Auffangwanne + glass Arbeitsplan für H15 (Réf : BV15)

OPTIONS

- Beleuchtung für Filterabzug (Réf : LUMI)
- Unterschrank mit Lenkrollen für H15 (Réf : TA15)
- Schiebetisch mit einer Regal für H15 (Réf : TR15)
- Tisch mit Füßen für H15 (Réf : TTF15)
- Tisch mit Lenkrollen für H15 (Réf : TTR15)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Gewicht (Kg)
H153G+	1160 x 1500 x 750	935 x 1445 x 700	54.00



138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr