

H061D+



Ductless fume hood 600 mm - 1 Module - two openings

ÜBEREINSTIMMUNG

NF X 15-211 Classe 2

ADVANTAGES

- CE certified
- NF X 15-211 compliant
- Storage of flammables, corrosives and toxics

SONDERN AUCH...

- NF X 15-211 compliant
- Delivered ready to use
- Lighting control allowing to survey the proper working of the fan
- Low acoustic level
- Front control window to see immediately the filter
- Glass side walls
- Ergonomic hand traps or trapezoidal opening
- Holes for the cables and fluid going through
- Easy replacement of the active coal filter



TECHNISCHE DATEN

Referenz	H061D+	Zeitähler	Ja
Übereinstimmung	NF X 15-211 Classe 2	Probenahme	Ja
Einstromgeschwindigkeit (m/s)	0,5	Transparente Rückwand	Ja
Elektrische Spannung (volts)	220-240	Arbeitsplan aus Melamin	Option
Durchflussstrom (m3/h)	170	Anschlusswert (W)	27
Öffnungen für Leitungsdurchführung	4	Geräuschpegel des Ventilators	57.00
Anemometer	Ja	Codenummer	84146000
Leitfaden der ausgewählten Produkte	Ja		

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Aktivkohlefilter für Ammoniak Dämpfe - for old fume hoods type 200, 201, 210 and 211 (Réf : AMM200)
- Kit für den Einsatz ohne Filter - for old fume hoods type 200, 201, 210 and 211 (Réf : CAR200)
- Aktivkohlefilter für organische und korrosive Dämpfe - for old fume hoods type 200, 201, 210 and 211 (Réf : CORG201)
- Aktivkohlefilter für Formaldehyd Dämpfe - for old fume hoods type 200, 201, 210 and 211 (Réf : FOR200)
- HEPA Filter für frühere Modelle H201 - H211 (Réf : HEP200)
- Support für HEPA filter - für frühere Modelle H201 - H211 (Réf : SH200)
- Auffangwanne + melamine Arbeitsplan für H06 (Réf : BB06)
- Auffangwanne + glass Arbeitsplan für H06 (Réf : BV06)

OPTIONS

- Beleuchtung für Filterabzug (Réf : LUMI)
- Unterschrank mit Lenkrollen für H06 (Réf : TA06)
- Schiebetisch mit eine Regal für H06 (Réf : TR06)
- Tisch mit Füßen für H06 (Réf : TTF06)
- Tisch mit Lenkrollen für H06 (Réf : TTR06)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Gewicht (Kg)
H061D+	950 x 600 x 650	735 x 545 x 505	23.00