

Lüftungskasten mit ATEX Motor – filtration option

ÜBEREINSTIMMUNG

ADVANTAGES

- CE certified
- ATEX zone II certified
- ATEX certified

SONDERN AUCH...

- Passend auf jedem Typ von Schrank
- ATEX certified
- Einfacher und ästhetischer Aufbau
- Lighting control allowing to survey the proper working of the fan
- Easy and aesthetic installation
- Allow the extraction of the chemicals vapors contained in the cabinet



TECHNISCHE DATEN

Referenz	CMAT	Codenummer	84145940
Versandabmessungen HxBxT (mm)	700 x 500 x 500		

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Aktivkohlefilter für organische und korrosive Dämpfe - for filtration box type CDF or cabinet AF10 (Réf : CDFCORG)
- Aktivkohlefilter für Formaldehyd Dämpfe - for filtration box type CDF or cabinet AF10 (Réf : CDFFOR)
- Aktivkohlefilter für organische Dämpfe - for filtration box type CDF or cabinet AF10 (Réf : CDFORG)
- Schlauchschelle, Durchmesser 100 mm (Réf : CDS100)
- Verbindungsmuffe, Durchmesser 100 mm (Réf : CHJ)
- Flexible sleeve in PVC - 1 meter (Réf : KL100)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Gewicht (Kg)
CMAT	305 x 650 x 285		18.00