

MR9+



Sicherheitsschrank Typ 90 - EN 14470-1 - 4 Innenfächer

ÜBEREINSTIMMUNG

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- 105-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics

SONDERN AUCH...

- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute
- Built in cellular PVC for acids-bases-toxics compartments
- Holes for the connection to the ventilation
- Fixation for earthing (for flammable part)
- Self-closing door if the temperature rises to 47°C



TECHNISCHE DATEN

Referenz	MR9+	Verriegelung der Türen	selbstschließend und handbetätigt
Übereinstimmung	EN 14470-1, EN 1363-1	Versandabmessungen HxBxT (mm)	2400 x 1300 x 800
Baustoffe der Sicherheitsschränke	linken seite in PVC und rechten seite in Stahl 15/weiß RAL 9010	Belüftung	lateral zuluftöffnung und abluftöffnung auf dem dach
Türfarbe	4	Durchmesser der Öffnungen (mm)	100
Anzahl der Türen	flügeltüren	Anzahl der Abteile / Fächer	4
Art der Türen	rechts und links	Auffangwanne	1
Scharniere		Codenummer	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-ACORG)
- Filteraufsätze aus PVC mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-P)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

OPTIONS

- Auffangwanne aus Polypropylen für Serien 8.A und 8.B (Réf : E8A2)
- Auffangwanne für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : B148)
- Gitterrost für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : C148)
- Regal für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : E48)
- Schublade für Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke EN 14470-1 1 Tür (Réf : T148)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
MR9+	2205 x 1270 x 615		210	1	3	30	400.00