

B24M



# FM Sicherheitsschrank für korrosive Produkte – Basse 2 Türen

## ÜBEREINSTIMMUNG

FM - OSHA - NFPA

## ADVANTAGES

- NFPA and OSHA compliant
- Konform FM
- Storage of corrosives

## SONDERN AUCH...

- Fixation for earthing
- Continuous piano hinges
- Containment sump integrated with HDPE protection
- NFPA, OSHA and FM compliant
- Rugged construction with double wall
- Adjustable shelves in height with HDPE protection
- Integrated door handle



## TECHNISCHE DATEN

|                                   |                         |                                |   |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|
| Referenz                          | <b>B24M</b>             | Verriegelung der Türen         | <b>handbetätigt</b>                     |
| Übereinstimmung                   | <b>FM - OSHA - NFPA</b> | Versandabmessungen HxBxT (mm)  | <b>1110 x 1200 x 800</b>                |
| Baustoffe der Sicherheitsschränke | <b>Stahl</b>            | Belüftung                      | <b>lüftungsöffnungen oben und unten</b> |
| Türfarbe                          | <b>blau</b>             | Durchmesser der Öffnungen (mm) | <b>50</b>                               |
| Anzahl der Türen                  | <b>2</b>                | Anzahl der Abteile / Fächer    | <b>1</b>                                |
| Art der Türen                     | <b>flügeltüren</b>      | Codenummer                     | <b>2147483647</b>                       |
| Scharniere                        | <b>rechts und links</b> |                                |   |

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-ACORG)
- Filteraufsätze aus PVC mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : )
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Regal für Sicherheitsschranke B24M - B24S (Réf : ESP24)

| Referenz | Äußere Abmessungen HxBxT (mm) | Innere Abmessungen HxBxT (mm) | Lagerkapazität (L) | Auffangwanne | Regale | Tragfähigkeit | Gewicht (Kg) |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|--------|---------------|--------------|
| B24M     | 910 x 890 x 560               | 710 x 795 x 455               | 90                 |              | 1      | 159           | 92.00        |