

B45M



FM Sicherheitsschrank für korrosive Produkte - Hoch 2 Türen

ÜBEREINSTIMMUNG

FM - OSHA - NFPA

ADVANTAGES

- NFPA and OSHA compliant
- Konform FM
- Storage of corrosives

SONDERN AUCH...

- Fixation for earthing
- Continious piano hinges
- Containment sump integrated with HDPE protection
- NFPA, OSHA and FM compliant
- Rugged construction with double wall
- Adjustable shelves in height with HDPE protection
- Integrated door handle



TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|
| Referenz | B45M | Verriegelung der Türen | handbetätigt |
| Übereinstimmung | FM - OSHA - NFPA | Versandabmessungen HxBxT (mm) | 1850 x 1200 x 800 |
| Baustoffe der Sicherheitsschränke | Stahl | Belüftung | lüftungsöffnungen oben und unten |
| Türfarbe | blau | Durchmesser der Öffnungen (mm) | 50 |
| Anzahl der Türen | 2 | Anzahl der Abteile / Fächer | 1 |
| Art der Türen | flügeltüren | Codenummer | 2147483647 |
| Scharniere | rechts und links | | |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-ACORG)
- Filteraufsätze aus PVC mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf :)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

OPTIONS

- Regal für Sicherheitsschranke B45M - B45S (Réf : ESP45)

| Referenz | Äußere Abmessungen HxBxT (mm) | Innere Abmessungen HxBxT (mm) | Lagerkapazität (L) | Auffangwanne | Regale | Tragfähigkeit | Gewicht (Kg) |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|--------|---------------|--------------|
| B45M | 1651 x 1092 x 457 | 1560 x 1005 x 390 | 170 | | 2 | 159 | 121.00 |