

795+LI2AC10



# Armario de 2 puertas con compartimentos para guardar baterías de litio

## CONFORMIDAD

## ADVANTAGES

- Storage of flammables
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna E1180
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1

## SINO TAMBIÉN...

- Holes for the connection to the ventilation
- 105-minute fire resistant and made in France



## CARACTERISTICAS TECNICAS

|                        |   |                          |                 |
|------------------------|---|--------------------------|-----------------|
| Modelo                 | <b>795+LI2AC10</b>                                  | Número de compartimentos | <b>5</b>        |
| Materiales del armario | <b>Paredes interiores de acero y melamina 12/10</b> | Cubetas de retención     | <b>2</b>        |
| Número de puertas      | <b>1</b>  | Código Aduanero          | <b>94032080</b> |
| Tipo de puertas        | <b>con bisagras</b>                                 |                          |                 |

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- traghetto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- (Réf : E35LI)
- (Réf : EX100LI)

## OPTIONS

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- Código electrónico de bloqueo (Réf : SERCODE)
- (Réf : ONDULI)
- (Réf : ALARMWI)
- Sistema de alarma WiFi y registrador de datos (Réf : SED)

| Modelo      | Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm) | Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm) | Capacidad de almacenamiento (L) | Cubetas de retención | Estanterías | Carga admisible | Peso (kg) |
|-------------|---|---|---------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 795+LI2AC10 | 1950 x 1137 x 620                           | [200 x 490 x 410] x10                       | 0                               | 2                    | 0           | 0               | 484.00    |