


793+NLI35



Armario de almacenamiento + estantes - 105 min - 2 puertas - P3500T1

CONFORMIDAD

ADVANTAGES

- Alarma conectada | detector de calor
- Alarma de puerta abierta
- Disyuntor automático
- Extintor
- Sistema de protección contra las llamas
- Sistema de seguridad antibalístico
- Control de seguridad manual
- Contacto seco

SINO TAMBIÉN..

- Holes for the connection to the ventilation

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	793+NLI35	Diámetro de ventilación (mm)	100
Materiales del armario	acero de 12/10 y paredes interiores de melamina	Boca de conexión	1
Color de las puertas	Black RAL 9005	Número de compartimentos	1
Número de puertas	2	Código Aduanero	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- (Réf : PRISELI)
- (Réf : PRISELICC)
- Rack de 7 tomas tipo G (Reino Unido) (Réf : PRISELIUK)
- Rack de 8 tomas de corriente tipo J (Suiza) (Réf : PRISELICH)
- (Réf : PRISELIF)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
793+NLI35	1220 x 1137 x 670	820 x 1000 x 410	0		2	0	302.00