


790+2FLI35



Armario de almacenamiento + estantes - 105 min - alto, 2 puertas - P3500T1

CONFORMIDAD

ADVANTAGES

- Alarma conectada | detector de calor
- Extintor
- Control de seguridad manual
- La batería más potente puede alcanzar los 3500 Wh
- Alarma de puerta abierta
- Sistema de protección contra las llamas
- Contacto seco
- 105 min de resistencia al fuoco secondo EN14470-1
- Disyuntor automático
- Sistema de seguridad antibalístico
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna EI180

SINO TAMBIÉN...

- Holes for the connection to the ventilation



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	790+2FLI35	Boca de conexión	1
Materiales del armario	acero de 12/10 y paredes interiores de melamina	Número de compartimentos	1
Número de puertas	2	Código Aduanero	94032080
Diámetro de ventilación (mm)	100		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- (Réf : PRISELICC)
- (Réf : PEXTBALI)
- Rack de 7 tomas tipo G (Reino Unido) (Réf : PRISELIUK)
- Rack de 8 tomas de corriente tipo J (Suiza) (Réf : PRISELICH)
- (Réf : PRISELIF)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
790+2FLI35	2102 x 1502 x 903	1685 x 1350 x 695	0		4	0	702.00