

795+LI35



Armario de almacenamiento + estantes – 105 min – alto, 2 puertas – P3500T1

CONFORMIDAD

ADVANTAGES

- Alarma conectada | detector de calor
- Alarma de puerta abierta
- Disyuntor automático
- Extintor
- Sistema de protección contra las llamas
- Sistema de seguridad antibalístico
- Control de seguridad manual
- Contacto seco

SINO TAMBIÉN...

- Holes for the connection to the ventilation

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	795+LI35	Diámetro de ventilación (mm)	100
Materiales del armario	acero de 12/10 y paredes interiores de melamina	Boca de conexión	1
Número de puertas	2	Número de compartimentos	1
Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	2150 x 1200 x 800	Código Aduanero	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- (Réf : E35LI)
- traghettino di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : B235)
- Carabottino per traghettino di ritenzione per armadio 1 porta - L 1135 - P 615 mm (Réf : C235)
- Carabottino per traghettino di ritenzione per armadio 1 porta - L 1135 - P 615 mm (Réf : C235)
- (Réf : PRISELI)
- (Réf : PRISELICC)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- (Réf : PEXTBALI)
- Rack de 7 tomas tipo G (Reino Unido) (Réf : PRISELIUK)
- Rack de 8 tomas de corriente tipo J (Suiza) (Réf : PRISELICH)
- (Réf : PRISELIF)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
795+LI35	1950 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	0		4	0	457.00