


G806+LI10



## Armario de almacenamiento + carga - 2 puertas - P1000T1

### CONFORMIDAD

### ADVANTAGES

- Alarma conectada | detector de calor
- Alarma de puerta abierta
- Disyuntor automático
- Extintor
- Sistema de protección contra las llamas
- Sistema de seguridad antibalístico
- Control de seguridad manual
- Contacto seco

### SINO TAMBIÉN..

- Holes for the connection to the ventilation

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	<b>G806+LI10</b>	Boca de conexión	<b>1</b>
Materiales del armario	<b>acero de 12/10</b>	Número de compartimentos	<b>1</b>
Número de puertas	<b>2</b>	Código Aduanero	<b>94032080</b>
Diámetro de ventilación (mm)	<b>100</b>		

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- (Réf : PRISELI)
- (Réf : PRISELICC)
- Rack de 7 tomas tipo G (Reino Unido) (Réf : PRISELIUK)
- Rack de 8 tomas de corriente tipo J (Suiza) (Réf : PRISELICH)
- (Réf : PRISELIF)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
G806+LI10	935 x 1000 x 600	745 x 950 x 550	0		2	0	92.00