

S804T

ISO  
1182

## Armadio di grande sicurezza - 100L

### CONFORMIDAD

**NF EN ISO 1182**

### ADVANTAGES

- Cierre de 2 puntos
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics

### SINO TAMBIÉN...

- Containment sump at the bottom
- Cierre de 2 puntos
- Self-closing doors
- Holes for the connection to the ventilation
- Non-flammable insulation between the walls



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	<b>S804T</b>	Cierre de las puertas	<b>chiusura manuale</b>
Conformidad	<b>NF EN ISO 1182</b>	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	<b>1100 x 1200 x 800</b>
Materiales del armario	<b>acciaio 12/10 doppia parete</b>	Ventilación	<b>Entrata dell'air laterale alto e bassi, uscito sul tetto</b>
Color de las puertas	<b>bianco RAL 9010</b>	Diámetro de ventilación (mm)	<b>100</b>
Número de puertas	<b>2</b>	Número de compartimentos	<b>1</b>
Tipo de puertas	<b>porte battenti</b>	Cubetas de retención	<b>1</b>
Bisagras	<b>cerniere a destra e sinistra</b>	Código Aduanero	<b>94032080</b>

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

### OPTIONS

- Traghetto di ritenzione in PVC (Réf : BP04)
- Mensola di ritenzione in PVC (Réf : EP04)
- Mensola supplementare per armadio profondità 450 mm (Réf : G04)
- Traghetto di ritenzione brilla bassa per armadio profondità 450 mm (Réf : GL04)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
S804T	895 x 1000 x 450	745 x 950 x 400	100	1	1	75	75.00