

S806T

ISO
1182

Armadio di grande sicurezza - 135L

CONFORMIDAD

NF EN ISO 1182

ADVANTAGES

- Cierre de 2 puntos
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics

SINO TAMBIÉN...

- Containment sump at the bottom
- Cierre de 2 puntos
- Self-closing doors
- Holes for the connection to the ventilation
- Non-flammable insulation between the walls



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	S806T	Cierre de las puertas	chiusura manuale
Conformidad	NF EN ISO 1182	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	1100 x 1200 x 800
Materiales del armario	acciaio 12/10 doppia parete	Ventilación	Entrata dell'air laterale alto e bassi, uscito sul tetto
Color de las puertas	bianco RAL 9010	Diámetro de ventilación (mm)	100
Número de puertas	2	Número de compartimentos	1
Tipo de puertas	porte battenti	Cubetas de retención	1
Bisagras	cerniere a destra e sinistra	Código Aduanero	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Traghetto di ritenzione in PVC (Réf : BP06)
- Mensola di ritenzione in PVC (Réf : EP06)
- Mensola supplementare per armadio profondità 600 mm (Réf : G06)
- Traghetto di ritenzione brilla bassa per armadio profondità 600 mm (Réf : GL06)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
S806T	895 x 1000 x 600	745 x 950 x 550	135	1	1	75	90.00