

S2006T

ISO  
1182

## Armadio di grande sicurezza - 300L

### CONFORMIDAD

NF EN ISO 1182

### ADVANTAGES

- Cierre de 2 puntos
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics

### SINO TAMBIÉN...

- Containment sump at the bottom
- Cierre de 2 puntos
- Self-closing doors
- Holes for the connection to the ventilation
- Non-flammable insulation between the walls



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	<b>S2006T</b>	Cierre de las puertas	<b>chiusura manuale</b>
Conformidad	<b>NF EN ISO 1182</b>	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	<b>2300 x 1200 x 800</b>
Materiales del armario	<b>acciaio 12/10 doppia parete</b>	Ventilación	<b>Entrata dell'air laterale alto e bassi, uscito sul tetto</b>
Color de las puertas	<b>bianco RAL 9010</b>	Diámetro de ventilación (mm)	<b>100</b>
Número de puertas	<b>2</b>	Número de compartimentos	<b>1</b>
Tipo de puertas	<b>porte battenti</b>	Cubetas de retención	<b>1</b>
Bisagras	<b>cerniere a destra e sinistra</b>	Código Aduanero	<b>94032080</b>

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : cdfa)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

### OPTIONS

- Tragetto di ritenzione in PVC (Réf : BP06)
- Mensola di ritenzione in PVC (Réf : EP06)
- Mensola supplementare per armadio profondità 600 mm (Réf : G06)
- Tragetto di ritenzione brilla bassa per armadio profondità 600 mm (Réf : GL06)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
S2006T	2095 x 1000 x 600	1945 x 950 x 550	300	1	5	75	174.00



138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)  
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98  
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr