

S604T

ISO  
1182

## Armadio di grande sicurezza - 50L

### CONFORMIDAD

NF EN ISO 1182

### ADVANTAGES

- Cierre de 2 puntos
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics

### SINO TAMBIÉN...

- Containment sump at the bottom
- Cierre de 2 puntos
- Self-closing doors
- Holes for the connection to the ventilation
- Non-flammable insulation between the walls



### CARACTERISTICAS TECNICAS

|                        |                                     |   |   |
|------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Modelo                 | <b>S604T</b>                        | Cierre de las puertas                     | <b>chiusura manuale</b>   |
| Conformidad            | <b>NF EN ISO 1182</b>               | Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm) | <b>950 x 1200 x 800</b>   |
| Materiales del armario | <b>acciaio 12/10 doppia parete</b>  | Ventilación                               | <b>Entrata dell'air laterale alto e bassi, uscito sul tetto</b> |
| Color de las puertas   | <b>bianco RAL 9010</b>              | Diámetro de ventilación (mm)              | <b>100</b>  |
| Número de puertas      | <b>2</b>                            | Número de compartimentos                  | <b>1</b>  |
| Tipo de puertas        | <b>porte battenti</b>               | Cubetas de retención                      | <b>1</b>  |
| Bisagras               | <b>cerniere a destra e sinistra</b> | Código Aduanero                           | <b>94032080</b>   |

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

### OPTIONS

- Traghetto di ritenzione in PVC (Réf : BP04)
- Mensola di ritenzione in PVC (Réf : EP04)
- Mensola supplementare per armadio profondità 450 mm (Réf : G04)
- Traghetto di ritenzione brilla bassa per armadio profondità 450 mm (Réf : GL04)

| Modelo | Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm) | Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm) | Capacidad de almacenamiento (L) | Cubetas de retención | Estanterías | Carga admisible | Peso (kg) |
|--------|---|---|---------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|
| S604T  | 750 x 1000 x 450                            | 650 x 950 x 400                             | 50                              | 1                    | 1           | 75              | 69.00     |