

SV50

ISO  
1182

## Armadio di stoccaggio di laboratorio - 50 L

### CONFORMIDAD

NF EN ISO 1182

### ADVANTAGES

- Cierre de 2 puntos
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics

### SINO TAMBIÉN...

- Cierre de 2 puntos
- Holes for the connection to the ventilation
- Non-flammable insulation between the walls



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	<b>SV50</b>	Cierre de las puertas	<b>chiusura manuale</b>
Conformidad	<b>NF EN ISO 1182</b>	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	<b>950 x 1200 x 800</b>
Materiales del armario	<b>acciaio 12/10 doppia parete</b>	Ventilación	<b>Entrata dell'air laterale alto e bassi, uscito sul tetto</b>
Color de las puertas	<b>bianco RAL 9010</b>	Diámetro de ventilación (mm)	<b>100</b>
Número de puertas	<b>2</b>	Número de compartimentos	<b>1</b>
Tipo de puertas	<b>porte battenti</b>	Código Aduanero	<b>94032080</b>
Bisagras	<b>cerniere a destra e sinistra</b>		

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : cdfa)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

### OPTIONS

- Traghetto di ritenzione in PVC (Réf : BP04)
- Mensola di ritenzione in PVC (Réf : EP04)
- Mensola supplementare per armadio profondità 450 mm (Réf : G04)
- Traghetto di ritenzione brilla bassa per armadio profondità 450 mm (Réf : GL04)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
SV50	750 x 1000 x 450	650 x 950 x 400	50		1	75	62.00