

## Armadio di sicurezza

### CONFORMIDAD

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

### ADVANTAGES

- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Holes for the connection to the ventilation
- Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet

### SINO TAMBIÉN..

- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Holes for the connection to the ventilation
- Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	<b>ABS90</b>	Cierre de las puertas	<b>chiusura automatica</b>
Conformidad	<b>ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE</b>	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	<b>870 x 1200 x 800</b>
Materiales del armario	<b>acciaio 15/10 doppia parete</b>	Ventilación	<b>orifizio di ventilazione alto e bassi, dietro</b>
Color de las puertas	<b>blu RAL 5015, bianco RAL 9010 e giallo RAL 1023</b>	Diámetro de ventilación (mm)	<b>100</b>
Número de puertas	<b>3</b>	Número de compartimentos	<b>3</b>
Tipo de puertas	<b>porte battenti</b>	Cubetas de retención	<b>3</b>
Bisagras	<b>cerniere a destra e sinistra</b>	Código Aduanero	<b>94032080</b>

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf : )
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

### OPTIONS

- 4 ruedas (Réf : 4ROU)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
ABS90	670 x 1650 x 500	(3x) 650 x 530 x 470	90	3	3	50	90.00