

Armadio di sicurezza

CONFORMIDAD

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

ADVANTAGES

- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics
- SINO TAMBIÉN..
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Holes for the connection to the ventilation
- Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	ABS90	Cierre de las puertas	chiusura automatica
Conformidad	ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	870 x 1200 x 800
Materiales del armario	acciaio 15/10 doppia parete	Ventilación	orifizio di ventilazione alto e bassi, dietro
Color de las puertas	blu RAL 5015, bianco RAL 9010 e giallo RAL 1023	Diámetro de ventilación (mm)	100
Número de puertas	3	Número de compartimentos	3
Tipo de puertas	porte battenti	Cubetas de retención	3
Bisagras	cerniere a destra e sinistra	Código Aduanero	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

OPTIONS

- 4 ruedas (Réf : 4ROU)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
ABS90	670 x 1650 x 500	(3x) 650 x 530 x 470	90	3	3	50	90.00