

Armadio di sicurezza

CONFORMIDAD

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

ADVANTAGES

- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics
- SINO TAMBIÉN...
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Holes for the connection to the ventilation
- Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	BA30	Cierre de las puertas	chiusura automatica
Conformidad	ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	870 x 600 x 800
Materiales del armario	acciaio 15/10 doppia parete	Ventilación	orificio di ventilazione alto e bassi, dietro
Color de las puertas	bianco RAL 9010	Diámetro de ventilación (mm)	50
Número de puertas	1	Número de compartimentos	1
Tipo de puertas	porte battenti	Cubetas de retención	1
Bisagras	cerniere a sinistra	Código Aduanero	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

OPTIONS

- 4 ruedas (Réf : 4ROU)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
BA30	670 x 550 x 500	650 x 530 x 470	30	1	1	50	30.00