

Armadio di sicurezza

CONFORMIDAD

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

ADVANTAGES

- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Holes for the connection to the ventilation
- Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet

SINO TAMBIÉN..

- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Holes for the connection to the ventilation
- Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	BS60	Cierre de las puertas	chiusura automatica
Conformidad	ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	870 x 1200 x 800
Materiales del armario	acciaio 15/10 doppia parete	Ventilación	orificio di ventilazione alto e bassi, dietro
Color de las puertas	bianco RAL 9010 e giallo RAL 1023	Diámetro de ventilación (mm)	50
Número de puertas	2	Número de compartimentos	2
Tipo de puertas	porte battenti	Cubetas de retención	2
Bisagras	cerniere a sinistra	Código Aduanero	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

OPTIONS

- 4 ruedas (Réf : 4ROU)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
BS60	670 x 1100 x 500	(2x) 650 x 530 x 470	60	2	2	50	60.00