

## Armadio di sicurezza

### CONFORMIDAD

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

### ADVANTAGES

- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics

### SINO TAMBIÉN..

- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Holes for the connection to the ventilation
- Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	<b>ST60</b>	Cierre de las puertas	<b>chiusura automatica</b>
Conformidad	<b>ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE</b>	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	<b>870 x 1200 x 800</b>
Materiales del armario	<b>acciaio 15/10 doppia parete</b>	Ventilación	<b>orificio di ventilazione alto e bassi, dietro</b>
Color de las puertas	<b>giallo RAL 1023 e bianco RAL 9010</b>	Diámetro de ventilación (mm)	<b>100</b>
Número de puertas	<b>2</b>	Número de compartimentos	<b>2</b>
Tipo de puertas	<b>porte battenti</b>	Cubetas de retención	<b>2</b>
Bisagras	<b>cerniere a sinistra</b>	Código Aduanero	<b>94032080</b>

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : cdfa)
- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

### OPTIONS

- 4 ruedas (Réf : 4ROU)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
ST60	670 x 1100 x 500	(2x) 650 x 530 x 470	60	2	2	50	60.00