

## Armadio di sicurezza

### CONFORMIDAD

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

### ADVANTAGES

- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Holes for the connection to the ventilation
- Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet

### SINO TAMBIÉN..

- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Holes for the connection to the ventilation
- Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet



### CARACTERISTICAS TECNICAS

|                        |   |   |  |
|------------------------|---|---|--|
| Modelo                 | <b>BS60</b>   | Cierre de las puertas                     | <b>chiusura automatica</b>                           |
| Conformidad            | <b>ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE</b> | Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm) | <b>870 x 1200 x 800</b>                              |
| Materiales del armario | <b>acciaio 15/10 doppia parete</b>                          | Ventilación                               | <b>orificio di ventilazione alto e bassi, dietro</b> |
| Color de las puertas   | <b>bianco RAL 9010 e giallo RAL 1023</b>                    | Diámetro de ventilación (mm)              | <b>50</b>  |
| Número de puertas      | <b>2</b>  | Número de compartimentos                  | <b>2</b>   |
| Tipo de puertas        | <b>porte battenti</b>                                       | Cubetas de retención                      | <b>2</b>   |
| Bisagras               | <b>cerniere a sinistra</b>                                  | Código Aduanero                           | <b>94032080</b>                                      |

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

### OPTIONS

- 4 ruedas (Réf : 4ROU)

| Modelo | Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm) | Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm) | Capacidad de almacenamiento (L) | Cubetas de retención | Estanterías | Carga admisible | Peso (kg) |
|--------|---|---|---------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|
| BS60   | 670 x 1100 x 500                            | (2x) 650 x 530 x 470                        | 60                              | 2                    | 2           | 50              | 60.00     |