

ESAL155

Cubeta de retención - de armarios 1 puerta

CONFORMIDAD



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo
Materiales del armario
Color de las puertas

ESAL155
acero 8/10e
gris RAL 7035

Tipo de puertas
Cierre de las puertas
Ventilación

Puertas batientes
manual
Orificios de ventilación

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
ESAL155	65 x 480 x 375		0		0	0	1.00