


ESAL305

Cubeta de retención - de armarios 2 puertas

CONFORMIDAD



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo
Materiales del armario
Color de las puertas

ESAL305
acero 8/10e
gris RAL 7035

Tipo de puertas
Cierre de las puertas
Ventilación

Puertas batientes
manual
Orificios de ventilación

| Modelo | Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm) | Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm) | Capacidad de almacenamiento (L) | Cubetas de retención | Estanterías | Carga admisible | Peso (kg) |
|---------|---|---|---------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|
| ESAL305 | 65 x 900 x 375 | | 0 | | 0 | 0 | 1.00 |