

3032E



## Armadio 30 minuti - 1 traghetto - 1 carabottino

### CONFORMIDAD

EN 14470-1, FM 6050

### ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables

### SINO TAMBIÉN...

- Holes for the connection to the ventilation
- Tested and approved according to FM 6050



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	<b>3032E</b>	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	<b>835 x 1200 x 800</b>
Conformidad	<b>EN 14470-1, FM 6050</b>	Ventilación	<b>Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro</b>
Materiales del armario	<b>melamina</b>	Diámetro de ventilación (mm)	<b>100</b>
Color de las puertas	<b>grigio chiaro RAL 7035</b>	Número de compartimentos	<b>1</b>
Número de puertas	<b>2</b>	Cubetas de retención	<b>1</b>
Tipo de puertas	<b>porte battenti</b>	Rejilla	<b>1</b>
Bisagras	<b>cerniere a destra e sinistra</b>	Código Aduanero	<b>94036000</b>
Cierre de las puertas	<b>chiusura automatica</b>		

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

### OPTIONS

- traghetto di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : B235)
- Carabottino per traghetto di ritenzione per armadio 1 porta - L 1135 - P 615 mm (Réf : C235)
- Mensola di ritenzione per armadio 1 porta - L 1135 - P 615 mm (Réf : E35)
- Traghetto di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Su mensola di ritenzione in PVC per armadio ha 1 porta in L 615 mm - Per i modelli 2 porte in L 1135, prevedere 2 locali da livello (Réf : SE148)
- Mensola di ritenzione per armadio 1 porta - L 1135 - P 615 mm (Réf : E35)
- Carabottino per traghetto di ritenzione per armadio 1 porta - L 1135 - P 615 mm (Réf : C235)
- Su mensola di ritenzione in PVC per armadio ha 1 porta in L 615 mm - Per i modelli 2 porte in L 1135, prevedere 2 locali da livello (Réf : SE148)
- Traghetto di ritenzione in PVC (Réf : SB148)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
3032E	635 x 1115 x 630	365 x 1050 x 420	60	1	0	50	108.00