

3035E



Armadio 30 minuti - 3 mensole - 1 traghetto

CONFORMIDAD

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables

SINO TAMBIÉN...

- Holes for the connection to the ventilation
- Tested and approved according to FM 6050



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	3035E	Diámetro de ventilación (mm)	100
Conformidad	EN 14470-1, FM 6050	Número de compartimentos	1
Materiales del armario	melamina	Cubetas de retención	1
Color de las puertas	grigio chiaro RAL 7035	Cubetas de retención de PVC	option
Número de puertas	2	Rejilla	option
Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	2200 x 1200 x 800	Código Aduanero	94036000

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- traghetto di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : B235)
- Carabottino per traghetto di ritenzione per armadio 1 porta - L 1135 - P 615 mm (Réf : C235)
- Mensola di ritenzione per armadio 1 porta - L 1135 - P 615 mm (Réf : E35)
- Traghetto di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Su mensola di ritenzione in PVC per armadio ha 1 porta in L 615 mm - Per i modelli 2 porte in L 1135, prevedere 2 locali da livello (Réf : SE148)
- Cassetto/traghetto scorrevole per armadio 2 porta - L 1135 - P 615 mm (Réf : T235)
- Mensola di ritenzione per armadio 1 porta - L 1135 - P 615 mm (Réf : E35)
- Carabottino per traghetto di ritenzione per armadio 1 porta - L 1135 - P 615 mm (Réf : C235)
- Cassetto/traghetto scorrevole per armadio 2 porta - L 1135 - P 615 mm (Réf : T235)
- Su mensola di ritenzione in PVC per armadio ha 1 porta in L 615 mm - Per i modelli 2 porte in L 1135, prevedere 2 locali da livello (Réf : SE148)
- Traghetto di ritenzione in PVC (Réf : SB148)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
3035E	1980 x 1115 x 550	1580 x 1050 x 420	250	1	3	50	210.00