

## armadio 60 minuti hanno cassetto

### CONFORMIDAD

EN 14470-1, EN 1363-1

### ADVANTAGES

- 60-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables

### SINO TAMBIÉN...

- EN 14470-1 Type 60 compliant
- Adjustable shelves in height
- Holes for the connection to the ventilation



### CARACTERISTICAS TECNICAS

|                        |   |   |  |
|------------------------|---|---|--|
| Modelo                 | <b>762T</b>                                       | Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm) | <b>900 x 1200 x 800</b>                              |
| Conformidad            | <b>EN 14470-1, EN 1363-1</b>                      | Ventilación                               | <b>Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro</b> |
| Materiales del armario | <b>acciaio 12/10 e pareti interne in melamina</b> | Diámetro de ventilación (mm)              | <b>100</b>   |
| Color de las puertas   | <b>bianco RAL 9010</b>                            | Número de compartimentos                  | <b>1</b>   |
| Número de puertas      | <b>1</b>  | Cubetas de retención                      | <b>1</b>   |
| Tipo de puertas        | <b>porte scorrevoli</b>                           | Código Aduanero                           | <b>94032080</b>                                      |
| Cierre de las puertas  | <b>chiusura manuale</b>                           |   |  |

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

### OPTIONS

- Grigliati (Réf : C2T)

| Modelo | Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm) | Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm) | Capacidad de almacenamiento (L) | Cubetas de retención | Estanterías | Carga admisible | Peso (kg) |
|--------|---|---|---------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 762T   | 670 x 1135 x 615                            | 460 x 1000 x 380                            | 60                              | 1                    | 0           | 0               | 240.00    |