

## Armadio multirischi 105 minuti - 2 scompartimenti

### CONFORMIDAD

EN 14470-1, EN 1363-1

### ADVANTAGES

- 105-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics

### SINO TAMBIÉN...

- Holes for the connection to the ventilation
- Tested and approved according to FM 6050
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals



### CARACTERISTICAS TECNICAS

|                        |                                                   |                                           |                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Modelo                 | <b>793+M11</b>                                    | Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm) | <b>1280 x 1200 x 800</b>                             |
| Conformidad            | <b>EN 14470-1, EN 1363-1</b>                      | Ventilación                               | <b>Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro</b> |
| Materiales del armario | <b>acciaio 12/10 e pareti interne in melamina</b> | Diámetro de ventilación (mm)              | <b>100</b>                                           |
| Color de las puertas   | <b>bianco RAL 9010</b>                            | Número de compartimentos                  | <b>2</b>                                             |
| Número de puertas      | <b>2</b>                                          | Cubetas de retención                      | <b>2</b>                                             |
| Tipo de puertas        | <b>porte battenti</b>                             | Rejilla                                   | <b>2</b>                                             |
| Bisagras               | <b>cerniere a destra e sinistra</b>               | Código Aduanero                           | <b>94032080</b>                                      |
| Cierre de las puertas  | <b>chiusura automatica</b>                        |                                           |                                                      |

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : CDF-A)
- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf : CDF-P)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

### OPTIONS

- traghettino di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Carabottino per traghettino di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : C148)
- Mensola di ritenzione supplementare per lo scompartimento infiammabile (Réf : E48)
- Traghettino di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Su mensola di ritenzione in PVC per armadio ha 1 porta in L 615 mm - Per i modelli 2 porte in L 1135, prevedere 2 locali da livello (Réf : SE148)
- Cassetto/traghettino scorrevole per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : T148)
- Mensola di ritenzione supplementare per lo scompartimento infiammabile (Réf : E48)
- Carabottino per traghettino di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : C148)
- Cassetto/traghettino scorrevole per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : T148)
- Su mensola di ritenzione in PVC per armadio ha 1 porta in L 615 mm - Per i modelli 2 porte in L 1135, prevedere 2 locali da livello (Réf : SE148)
- Traghettino di ritenzione in PVC (Réf : SB148)

| Modelo  | Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm) | Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm) | Capacidad de almacenamiento (L) | Cubetas de retención | Estanterías | Carga admisible | Peso (kg) |
|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 793+M11 | 1100 x 1137 x 670                           | 820 x (2 x 490) x 410                       | 110                             | 2                    | 2           | 30              | 311.00    |