

## armadio 105 minuti hanno cassetto

### CONFORMIDAD

EN 14470-1, EN 1363-1

### ADVANTAGES

- 105-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables

### SINO TAMBIÉN...

- Holes for the connection to the ventilation
- Tested and approved according to FM 6050



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	<b>791T</b>	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	<b>900 x 1200 x 800</b>
Conformidad	<b>EN 14470-1, EN 1363-1</b>	Ventilación	<b>Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro</b>
Materiales del armario	<b>acciaio 12/10 e pareti interne in melamina</b>	Diámetro de ventilación (mm)	<b>100</b>
Color de las puertas	<b>bianco RAL 9010</b>	Número de compartimentos	<b>1</b>
Número de puertas	<b>1</b>	Cubetas de retención	<b>1</b>
Tipo de puertas	<b>porte scorrevoli</b>	Código Aduanero	<b>94032080</b>
Cierre de las puertas	<b>chiusura automatica</b>		

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

### OPTIONS

- Grigliati (Réf : C1T)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
791T	670 x 635 x 615	460 x 490 x 380	30	1	0	0	155.00