

795+900PJE



## armadio 105 minuti nuvola ha attrezzare

### CONFORMIDAD

EN 14470-1, EN 1363-1

### ADVANTAGES

- 105-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables

### SINO TAMBIÉN...

- Holes for the connection to the ventilation
- Tested and approved according to FM 6050



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	<b>795+900PJE</b>	Cierre de las puertas	<b>chiusura automatica</b>
Conformidad	<b>EN 14470-1, EN 1363-1</b>	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	<b>2150 x 1200 x 800</b>
Materiales del armario	<b>acciaio 12/10 e pareti interne in melamina</b>	Ventilación	<b>Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto</b>
Número de puertas	<b>2</b>	Diámetro de ventilación (mm)	<b>100</b>
Tipo de puertas	<b>porte battenti</b>	Número de compartimentos	<b>1</b>
Bisagras	<b>cerniere a destra e sinistra</b>	Código Aduanero	<b>94032080</b>

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

### OPTIONS

- traghetto di ritenzione per armadio 2 porte - L 900 - P 615 mm (Réf : B235-900)
- Carabottino per traghetto di ritenzione per armadio 1 porta - L 900 - P 615 mm (Réf : C235-900)
- Mensola di ritenzione per armadio 1 porta - L 900 - P 615 mm (Réf : E235-900)
- Cassetto/traghetto scorrevole per armadio 1 porta - L 900 - P 615 mm (Réf : T235-900)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
795+900PJE	1950 x 905 x 620	1620 x 765 x 410	200		0	0	420.00



138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)  
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98  
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr