

Armoire de sécurité pour acides et bases - Sous-paillasse 1 porte battante

CONFORMITÉ

Préconisations INRS

AVANTAGES

- Fabrication Française
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Stockage de produits corrosifs

MAIS AUSSI...

- Pieds vérins pour mise à niveau
- Bacs de rétention en polypropylène sur rails coulissants
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Construction en PVC cellulaire : résistance aux agressions des vapeurs et liquides corrosifs
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Spécialement conçue pour le stockage d'acides et de bases



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	APC31+	Fermeture de(s) porte(s)	manuelle
Conformité	Préconisations INRS	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	870 x 600 x 800
Construction de l'armoire	PVC cellulaire	Ventilation	Orifices de ventilation haut et bas
Couleur des portes	blanche RAL 9010	Diamètre de ventilation (mm)	100
Nombre de porte(s)	1	Nombre de compartiment(s)	1
Type de porte(s)	battantes	Bac(s) de rétention en PVC	2
Charnières	droite	Code douanier	94037000

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : CDF-ACORG)
- Caisson de filtration en PVC cellulaire avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : CDF-P)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Caisson à recirculation d'air vertical - NF X 15-211 (Réf : H40+)

OPTIONS

- Bac de rétention en polypropylène (Réf : E8A2)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
APC31+	630 x 635 x 578		40		0	20	30.00