

3035PVE



## Armoire haute 2 portes vitrées équipée

### CONFORMITÉ

EN 14470-1 FM 6050

### AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables
- Conforme à la norme EN 16121

### MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture avec serrure anti-étincelles
- Pictogrammes normalisés fournis
- Testée et homologuée à la norme FM 6050
- Conforme à la norme EN 14470-1 - 30 minutes
- Joints de porte thermodilatants
- Pieds vérins pour mise à niveau
- Portes vitrées pour une visualisation immédiate des produits stockés
- Fermeture à clef en 3 points
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette (à vide)



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>3035PVE</b>	Ventilation	<b>Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire</b>
Conformité	<b>EN 14470-1 FM 6050</b>	Diamètre de ventilation (mm)	<b>100</b>
Construction de l'armoire	<b>mélaminé</b>	Nombre de compartiment(s)	<b>1</b>
Couleur des portes	<b>Gris clair RAL 7035</b>	Sur-étagère(s) en PVC	<b>Option</b>
Nombre de porte(s)	<b>1</b>	Bac(s) de rétention	<b>1</b>
Type de porte(s)	<b>Battante</b>	Bac(s) de rétention en PVC	<b>Option</b>
Charnières	<b>droite et gauche</b>	Caillebotis	<b>Option</b>
Fermeture de(s) porte(s)	<b>Automatique</b>	Code douanier	<b>94032080</b>
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	<b>2180 x 1200 x 800</b>		

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

### OPTIONS

- Bac de rétention largeur 1000 mm (Réf : B235)
- Caillebotis pour bac de rétention B235 (Réf : C235)
- Etagère de rétention largeur 1000 mm (Réf : E35)
- Sur-bac en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SB148)
- Sur-étagère en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SE48)
- Tiroir/bac coulissant pour armoires anti-feu 2 portes (Réf : T235)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
3035PVE	1850 x 1115 x 550	1581 x 1001 x 419	250	1	3	50	255.00