

3034M4



Armoire de sécurité EN 14470-1 et FM 6050 30 minutes – Haute 1 porte – 4 compartiments

CONFORMITÉ

EN 14470-1, FM 6050

AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

- Conforme à la norme EN 16121

MAIS AUSSI...

- Joints de porte thermolatants
- Pieds vérins pour mise à niveau
- Fermeture à clef en 3 points
- Fermeture avec serrure anti-étincelles
- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Conforme à la norme EN 14470-1 - 30 minutes
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Compartiments permettant de séparer les produits chimiques incompatibles

- Testée et homologuée à la norme FM 6050



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	3034M4	Ventilation	Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire
Conformité	EN 14470-1, FM 6050	Diamètre de ventilation (mm)	100
Construction de l'armoire	bois mélaminé	Nombre de compartiment(s)	4
Couleur des portes	gris clair RAL 7035	Sur-étagère(s) en PVC	Option
Nombre de porte(s)	1	Bac(s) de rétention	4
Type de porte(s)	battantes	Bac(s) de rétention en PVC	Option
Charnières	droite	Caillebotis	4
Fermeture de(s) porte(s)	automatique	Usage	Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	2180 x 1200 x 800	Code douanier	94036000

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS – CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

OPTIONS

- Bac de rétention largeur 490 mm (Réf : B148)
- Caillebotis pour bac de rétention B148 (Réf : C148)
- Etagère de rétention largeur 490 mm (Réf : E48)
- Sur-bac en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SB148)
- Sur-étagère en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SE48)
- Tiroir/bac coulissant pour armoires anti-feu 1 porte ou multirisques (Réf : T148)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
3034M4	1980 x 605 x 550	(4* 383) x 490 x 410	4	4	0	30	142.00