







Armoire de sécurité EN 14470-1 et FM 6050 30 minutes -**Haute 2 portes - 2 compartiments**

CONFORMITÉ

EN 14470-1, FM 6050

AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques
- Conforme à la norme EN 16121

MAIS AUSSI...

- Joints de porte thermodilatants
- · Pieds vérins pour mise à niveau
- Fermeture à clef en 3
- · Fermeture avec serrure anti-étincelles
- · Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Conforme à la norme EN 14470-1 30

- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Compartiments permettant de séparer les produits chimiques incompatibles

· Testée et homologuée à la norme FM 6050



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

Conformité Construction de l'armoire Couleur des portes Nombre de porte(s) Type de porte(s) Charnières Fermeture de(s) porte(s)

Dimensions à l'expédition H x L x P

3035M11

EN 14470-1, FM 6050 bois mélaminé gris clair RAL 7035 battantes droite et gauche automatique

2180 x 1200 x 800

Ventilation

Diamètre de ventilation (mm) Nombre de compartiment(s) Sur-étagère(s) en PVC Bac(s) de rétention Bac(s) de rétention en PVC Caillebotis Usage

Code douanier

Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire

100 Option Option Option

Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs

94036000

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE **VENTILATION**

· Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

OPTIONS

- Bac de rétention largeur 490 mm (Réf : B148)
- Caillebotis pour bac de rétention B148 (Réf : C148)
- Etagère de rétention largeur 490 mm (Réf : E48)
- Sur-bac en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf:
- Sur-étagère en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SE48)
- Tiroir/bac coulissant pour armoires anti-feu 1 porte ou multirisques (Réf : T148)

3035M11	1980 x 1115 x 550	1580 x (2* 490) x 410	240	2	6	30	232.00

