

3035UE



## Armoire de sécurité EN 14470-1 et FM 6050 30 minutes - Haute 2 portes

### CONFORMITÉ

EN 14470-1, FM 6050

### AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables
- Conforme à la norme EN 16121

### MAIS AUSSI...

- Joints de porte thermolatants
- Pieds vérins pour mise à niveau
- Fermeture à clef en 3 points
- Fermeture avec serrure anti-étincelles
- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Conforme à la norme EN 14470-1 - 30 minutes
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette (à vide)
- Testée et homologuée à la norme FM 6050



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>3035UE</b>	Ventilation	<b>Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire</b>
Conformité	<b>EN 14470-1, FM 6050</b>	Diamètre de ventilation (mm)	<b>100</b>
Construction de l'armoire	<b>bois mélaminé</b>	Nombre de compartiment(s)	<b>1</b>
Couleur des portes	<b>gris clair RAL 7035</b>	Sur-étagère(s) en PVC	<b>Option</b>
Nombre de porte(s)	<b>2</b>	Bac(s) de rétention	<b>1</b>
Type de porte(s)	<b>battantes</b>	Bac(s) de rétention en PVC	<b>Option</b>
Charnières	<b>droite et gauche</b>	Caillebotis	<b>Option</b>
Fermeture de(s) porte(s)	<b>automatique</b>	Code douanier	<b>94036000</b>
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	<b>1950 x 1200 x 800</b>		

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NFX 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

### OPTIONS

- Bac de rétention pour armoires 3033UE - 3035UE (Réf : B35U)
- Etagère pour armoires 3033UE - 3035UE (Réf : E35U)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
3035UE	1731 x 1092 x 457	1330 x 978 x 325	170	1	2	50	210.00