

3032E



Armoire de sécurité EN 14470-1 et FM 6050 30 minutes - Sous-paillasse 2 portes

CONFORMITÉ

EN 14470-1, FM 6050

AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables
- Conforme à la norme EN 16121

MAIS AUSSI...

- Joints de porte thermolatants
- Pieds vérins pour mise à niveau
- Fermeture à clef en 3 points
- Fermeture avec serrure anti-étincelles
- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Conforme à la norme EN 14470-1 - 30 minutes
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette (à vide)
- Testée et homologuée à la norme FM 6050



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	3032E	Ventilation	Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire
Conformité	EN 14470-1, FM 6050	Diamètre de ventilation (mm)	100
Construction de l'armoire	bois mélaminé	Nombre de compartiment(s)	1
Couleur des portes	gris clair RAL 7035	Sur-étagère(s) en PVC	Option
Nombre de porte(s)	2	Bac(s) de rétention	1
Type de porte(s)	battantes	Bac(s) de rétention en PVC	Option
Charnières	droite et gauche	Caillebotis	1
Fermeture de(s) porte(s)	automatique	Code douanier	94036000
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	835 x 1200 x 800		

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Caisson à recirculation d'air vertical - NF X 15-211 (Réf : H40+)

OPTIONS

- Bac de rétention largeur 1000 mm (Réf : B235)
- Caillebotis pour bac de rétention B235 (Réf : C235)
- Etagère de rétention largeur 1000 mm (Réf : E35)
- Sur-bac en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SB148)
- Sur-étagère en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SE148)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
3032E	635 x 1115 x 630	365 x 1050 x 420	60	1	0	50	108.00