

Armoire de sécurité EN 14470-1 90 minutes - Comptoir 2 portes

CONFORMITÉ

EN 14470-1, EN 1363-1

AVANTAGES

- Stockage de produits inflammables
- Fabrication Française
- Géolocalisation NFC
- Conforme à la norme EN 16121



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------------|---|--|--|
| Référence | 793+IA | Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 1300 x 1200 x 800 |
| Conformité | EN 14470-1, EN 1363-1 | Ventilation | Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire |
| Construction de l'armoire | acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé | Diamètre de ventilation (mm) | 100 |
| Couleur des portes | blanche RAL 9010 | Nombre de compartiment(s) | 1 |
| Nombre de porte(s) | 2 | Sur-étagère(s) en PVC | 2 |
| Type de porte(s) | battantes | Bac(s) de rétention en PVC | Option |
| Charnières | droite et gauche | Caillebotis | Option |
| Fermeture de(s) porte(s) | automatique | Code douanier | 94032080 |

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Etagère de rétention largeur 1000 mm (Réf : E35)
- Socle connecté équipé de la technologie NFC pour étagère E35 (Réf : SC35IA)
- Câble pour raccordement double : câble RJ45 pour le raccordement au réseau du bâtiment + câble d'alimentation pour le raccordement électrique pour 1 a (Réf : CABIA)
- Percement pour passage de câble avec passage câble antifeu en partie basse (max. 4 câbles) (Réf : PEXTBAIA)
- émetteur 4G pour une connexion sans fil entre les socles et le logiciel de gestion (Réf : E4GIA)
- Lot de 10 capteurs de présence RFID(2) standards pour l'inventaire automatique à usage unique (Réf : CAPRIA10)
- Abonnement annuel pour extraction des données en temps réel pour 1 socle connecté (Réf : ABOSCIA)
- Abonnement annuel pour un logiciel de gestion permettant l'exploitation et la lecture des données pour l'inventaire automatique pour 1 socle connecté (Réf : ABOLOIA)
- Sur-étagère de rétention en PVC blanc, épaisseur 3/10ème pour étagère E35 (Réf : SE35)

OPTIONS

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 793+IA | 1100 x 1137 x 670 | 820 x 1000 x 410 | 115 | | 2 | 50 | 297.00 |