

# Armoire de sécurité EN 14470-1 90 minutes - Haute 2 portes

## CONFORMITÉ

EN 14470-1, EN 1363-1

## AVANTAGES

- Stockage de produits inflammables
- Fabrication Française
- Géolocalisation NFC
- Conforme à la norme EN 16121

## MAIS AUSSI...

- Géolocalisation NFC



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>795+IA</b>	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	<b>2150 x 1200 x 800</b>
Conformité	<b>EN 14470-1, EN 1363-1</b>	Ventilation	<b>Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire</b>
Construction de l'armoire	<b>acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé</b>	Diamètre de ventilation (mm)	<b>100</b>
Couleur des portes	<b>blanche RAL 9010</b>	Nombre de compartiment(s)	<b>1</b>
Nombre de porte(s)	<b>2</b>	Sur-étagère(s) en PVC	<b>3</b>
Type de porte(s)	<b>battantes</b>	Bac(s) de rétention	<b>1</b>
Charnières	<b>droite et gauche</b>	Caillebotis	<b>option</b>
Fermeture de(s) porte(s)	<b>automatique</b>	Code douanier	<b>94032080</b>

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Étagère de rétention largeur 1000 mm (Réf : E35)
- Socle connecté équipé de la technologie NFC pour étagère E35 (Réf : SC35IA)
- Câble pour raccordement double : câble RJ45 pour le raccordement au réseau du bâtiment + câble d'alimentation pour le raccordement électrique pour 1 a (Réf : CABIA)
- Percement pour passage de câble avec passage câble antifeu en partie basse (max. 4 câbles) (Réf : PEXTBAIA)
- émetteur 4G pour une connexion sans fil entre les socles et le logiciel de gestion (Réf : E4GIA)
- Lot de 10 capteurs de présence RFID(2) standards pour l'inventaire automatique à usage unique (Réf : CAPRIA10)
- Abonnement annuel pour extraction des données en temps réel pour 1 socle connecté (Réf : ABOSCIA)
- Abonnement annuel pour un logiciel de gestion permettant l'exploitation et la lecture des données pour l'inventaire automatique pour 1 socle connecté (Réf : ABOLOIA)
- Sur-étagère de rétention en PVC blanc, épaisseur 3/10ème pour étagère E35 (Réf : SE35)

## OPTIONS

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
795+IA	1950 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	250	1	3	50	453.00