

795+IA



Armoire de sécurité EN 14470-1 90 minutes - Haute 2 portes

CONFORMITÉ

EN 14470-1, EN 1363-1

AVANTAGES

- Stockage de produits inflammables
- Fabrication Française
- Géolocalisation NFC
- Conforme à la norme EN 16121

MAIS AUSSI...

- Géolocalisation NFC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	795+IA	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	2150 x 1200 x 800
Conformité	EN 14470-1, EN 1363-1	Ventilation	Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire
Construction de l'armoire	acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé	Diamètre de ventilation (mm)	100
Couleur des portes	blanche RAL 9010	Nombre de compartiment(s)	1
Nombre de porte(s)	2	Sur-étagère(s) en PVC	3
Type de porte(s)	battantes	Bac(s) de rétention	1
Charnières	droite et gauche	Caillebotis	option
Fermeture de(s) porte(s)	automatique	Code douanier	94032080

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Étagère de rétention largeur 1000 mm (Réf : E35)
- Socle connecté équipé de la technologie NFC pour étagère E35 (Réf : SC35IA)
- Câble pour raccordement double : câble RJ45 pour le raccordement au réseau du bâtiment + câble d'alimentation pour le raccordement électrique pour 1 a (Réf : CABIA)
- Percement pour passage de câble avec passage câble antifeu en partie basse (max. 4 câbles) (Réf : PEXTBAIA)
- émetteur 4G pour une connexion sans fil entre les socles et le logiciel de gestion (Réf : E4GIA)
- Lot de 10 capteurs de présence RFID(2) standards pour l'inventaire automatique à usage unique (Réf : CAPRIA10)
- Lot de 10 capteurs de présence RFID(2) standards pour l'inventaire automatique à usage unique (Réf : CAPRIA10)
- Abonnement annuel pour extraction des données en temps réel pour 1 socle connecté (Réf : ABOSCIA)
- Abonnement annuel pour un logiciel de gestion permettant l'exploitation et la lecture des données pour l'inventaire automatique pour 1 socle connecté (Réf : ABOLOIA)
- Sur-étagère de rétention en PVC blanc, épaisseur 3/10ème pour étagère E35 (Réf : SE35)

OPTIONS

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
795+IA	1950 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	250	1	3	50	453.00