

791+ARD



Armoire de sécurité EN 14470-1 90 minutes - sous-paillasse 1 porte - pour récupération de déchets

CONFORMITÉ

EN 14470-1, EN 1363-1

AVANTAGES

- Conforme EN 14470-1 90 min, résistance 105 min
- Conforme aux normes EN 14470-1 et EN 1363-1
- Stockage de produits inflammables
- Conforme à la norme EN 16121

MAIS AUSSI...

- Joints de porte thermodilatants
- Fermeture à clef
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Point de fixation pour mise à la terre
- Résistance au feu de 90 minutes et testées jusqu'à 105 minutes
- Testée et homologuée à la norme FM 6050
- Testée au feu par un laboratoire d'essais français accrédité par le COFRAC
- Système complet pour la récupération des déchets liquides fourni



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------------|---|--|--|
| Référence | 791+ARD | Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 900 x 1200 x 800 |
| Conformité | EN 14470-1, EN 1363-1 | Ventilation | Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire |
| Construction de l'armoire | acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé | Diamètre de ventilation (mm) | 100 |
| Couleur des portes | blanche RAL 9010 | Nombre de compartiment(s) | 1 |
| Nombre de porte(s) | 1 | Bac(s) de rétention en PVC | Option |
| Type de porte(s) | battantes | Caillebotis | Option |
| Charnières | droite | Code douanier | 94032080 |
| Fermeture de(s) porte(s) | automatique | | |

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Caisson à recirculation d'air vertical - NFX 15-211 (Réf : H40+)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 791+ARD | 630 x 635 x 570 | 420 x 490 x 285 | 30 | | 0 | 0 | 160.00 |