

795+BE



Armoire de sécurité EN 14470-1 90 minutes - Haute 2 portes blanches - Pour transport maritime

CONFORMITÉ

EN 14470-1, EN 1363-1

AVANTAGES

- Résistance au feu 105 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables
- Conforme à la norme EN 16121

MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Joints de porte thermomodulants
- Point de fixation pour mise à la terre
- 3 fixations au sol par vissage
- Etagères réglables en hauteur
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Résistance au feu de 90 minutes et testées jusqu'à 105 minutes
- Tapis anti-dérapant permettant d'absorber les fuites et d'éviter le glissement éventuel des récipients
- Fermeture à clef
- Pictogrammes normalisés fournis
- Testée au feu par un laboratoire d'essais français accrédité par le COFRAC
- Kit pour fixation murale pour prévenir des mouvements marins



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	795+BE	Ventilation	Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire
Conformité	EN 14470-1, EN 1363-1	Diamètre de ventilation (mm)	100
Construction de l'armoire	acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé	Manchon de raccordement inclus	1
Couleur des portes	blanches RAL 9010	Nombre de compartiment(s)	1
Nombre de porte(s)	2	Sur-étagère(s) en PVC	Option
Type de porte(s)	battantes	Bac(s) de rétention	1
Charnières	gauche et droite	Bac(s) de rétention en PVC	Option
Fermeture de(s) porte(s)	automatique	Caillebotis	Option
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	2150 x 1200 x 800	Code douanier	94032080

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

OPTIONS

- Bac de rétention largeur 1000 mm (Réf : B235)
- Caillebotis pour bac de rétention B235 (Réf : C235)
- Etagère de rétention largeur 1000 mm (Réf : E35)
- Sur-bac en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SB148)
- Sur-étagère en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SE148)
- Tiroir/bac coulissant pour armoires anti-feu 2 portes (Réf : T235)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
795+BE	1950 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	250	1	3	50	453.00